




INFORMACION GENERAL / GENERAL INFORMATION

FABRICANTE / MANUFACTURER: V POWER PLANTS
PERSONA DE CONTACTO: MIGUEL ANGEL PAMPLONA APARICIO -Director Comercial-
TELEFONO CONTACTO: +34 960 99 00 40 / +34 651 97 19 38
EMAIL: m.pamplona@vpowerplants.com
DIRECCION: Avda. Juan Ramón Jiménez nº 6 - Quart de Poblet - C.P. 46930



FICHA TECNICA BATERIA

BATTERY TECHNICAL SHEET

DATOS FISICOS DEL EQUIPO / TEAM PHYSICAL DATA

CODIGO DE DISEÑO / DESING CODE:	CCB-234-3501
MARCA Y MODELO / MARK & MODEL:	ASME VIII DV 1-2019
VOLUMEN / VOLUME (L)	2.079
PESO EN VACIO / EMPTY WEIGHT (Kg):	28.220
MEDIDAS GENERALES / GENERAL MEASURES:	4.902X3.134X3.972mm

DATOS TECNICOS DEL EQUIPO / TECHNICAL DATA OF THE EQUIPMENT

CAUDAL MINIMO / MINIMUM FLOW (m3/h):	80
CAUDAL ENTRADA NOMINAL / NOMINAL INLET FLOW (m3/h):	121+/-10
ENERGIA TERMICA / THERMAL POWER (KW):	3.501
PRESION DE DISEÑO / DESING PRESSURE (bar):	13
PRESION DE TEMPERATURA / DESING TEMPERATURE (°C):	400
PRESION DE LA OPERACION / OPERATION PRESSURE - Pms (bar)	6,1
TEMPERATURA DE LA OPERACIÓN / OPERATION TEMPERATURE - Tms (°C)	200 to 300
PRESION DE PRUEBA / TEST PRESSURE PT (bar)	19,5
PRESION MAX. ADMISIBLE / MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE-PS-(bar)	9,7
TEMP. MAX. ADMISIBLE / MAXIMUM ALLOWABLE TEMPERATURE-TS-(°C)	320
TEMP. MIN. ADMISIBLE / MINIMUM ALLOWABLE TEMPERATURE-(°C)	-10
GRUPO DE FLUIDO / FLUID GROUP:	THERMAL OIL / GROUP 1
CATEGORIA / CATEGORY:	IV

DESCRIPCION EQUIPO

La batería de fluido térmico está construida por tubos, que forman un paquete de horquillas de tubo en U. Las baterías disponen de dos colectores, uno inferior y otro superior, siendo la entrada o la salida según entren los gases de arriba hacia abajo o al revés. Estas baterías dependiendo de las temperaturas de paso de los gases, pueden estar aisladas internamente o externamente.

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Por el interior de estos tubos circula aceite térmico impulsado por bombas centrífugas específicas para ello. Por la parte exterior de los tubos circulan los gases procedentes de un foco de combustión, cediendo su calor al fluido térmico circulante por dentro de estos tubos. La transferencia de calor se realiza en flujo cruzado y el fluido entra a contra corriente, para obtener la mayor eficiencia de transferencia posible.

EQUIPMENT DESCRIPTION

The thermal fluid battery is constructed of tubes, which form a U-tube fork bundle. The batteries have two collectors, one lower and one upper, being the input or output depending on the gases enter from top to bottom or vice versa. These batteries, depending on the temperatures at which the gases pass, can be internally insulated. or externally

EQUIPMENT OPERATION

Thermal oil circulates through the interior of these tubes, driven by specific centrifugal pumps. The gases from a combustion source circulate on the outside of the tubes, giving off their heat to the thermal fluid circulating inside these tubes. Heat transfer takes place in cross flow and the fluid enters countercurrent, to obtain the highest possible transfer efficiency.